

**Giới thiệu/Introduction**

- Pass Box được dùng để chuyển vật liệu vào và ra giữa hai khu vực của phòng sạch nhằm hạn chế nhiễm khuẩn xâm nhập vào phòng và giảm nhiễm chéo giữa hai khu vực.
- Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: điện tử, sinh học, hóa học, dược phẩm, thực phẩm và trong bệnh viện
- *Pass Box used for transport materials in and out of the two area in clean room, so as to restrict bacterial contamination come into the clean room and two area.*
- *Applied in many different area of operations: electric, biology, chemistry, pharmacist, food stuff and in the hospital.*

**Cấu tạo/Composition**

- Vỏ ngoài : Được chế tạo bằng thép CT3 sơn tĩnh điện hoặc thép không gỉ (SUS 304) tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
- Thân trong: Là phần tiếp xúc trực tiếp với đồ vật. Toàn bộ hoặc chỉ có mặt được làm bằng thép không gỉ
- Cửa: Có khung nhìn bằng kính cường lực thẩm mỹ cao và an toàn khi sử dụng.
- Khóa: Hệ thống khóa liên động bằng cơ khí hay khóa điện tử.

**Các thiết bị tùy chọn/Optional Component**

- Đèn huỳnh quang: Để chiếu sáng khu vực làm việc.
- Đèn UV diệt khuẩn: Để diệt vi khuẩn
- Còi báo: Còi báo có thể được lắp vào thiết bị để báo cho người ở phía bên kia biết vật đã sẵn sàng được chuyển sang.
- Đèn báo: Đèn báo được sử dụng làm tín hiệu báo trạng thái cửa đóng hay mở.
- Điện thoại: Được lắp đặt nhằm mục đích liên lạc.

**Ghi chú/Note**

- Ngoài những tính năng trên VAF còn Tư vấn, thiết kế và lắp đặt theo yêu cầu phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng để ra.



- *Case: Designed by CT3 galvanized wire or stainless steel base oneself on customer provide.*
- *Inside case: The place direct contact with things. All of surface or one of surface had made by stainless steel.*
- *Door: Made with frame and glass that showed the body pretty and safety for used*
- *Clock: Automatic Clock system by mechanical or electric clock.*

- *Fluorescent lamp: lighting for working area*
- *UV lamp: used for bacterial destruction*
- *Siren: was setting for alarm to the person on outside that the object already for support.*
- *Check alarm: used for the door open or closed*
- *Telephone: Installation for Communicated.*

- *Out of the feature, VAF will be consulting, design and install with custom dimensions to meet customer requirement.*

**MODEL: V - P C - 01**

**OPTIONS**

- Telephone
- Buzzer
- UV Light
- Electrical Interlock
- Mechanical Interlock

**Material**

- C: CT3
- S: Sus

**Dimensions**

04	780 x 720 x 670	600 x 600 x 600	V-PC-04
03	680 x 620 x 570	500 x 500 x 500	V-PC-03
02	580 x 520 x 470	400 x 400 x 400	V-PC-02
01	480 x 420 x 370	300 x 300 x 300	V-PC-01

No.	W x H x D (mm)		MODEL
	External Dimensions	Internal Dimension	

**SPECIFICATION - PASSBOX**